



VCBL-K2 125x75x100 L

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:


- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio

Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	125 x 75
Altezza H	100,00 mm
Disposizione	longitudinale
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140 x 115 mm



Dati di costruzione VCBL-K2 125x75x100 L

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	145,00 mm
Lunghezza L2	20,50 mm
Lunghezza L	125,00 mm
Larghezza B	75,00 mm
Altezza H2	63,00 mm
Altezza H	100,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.00506

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	0,630 kg
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.00506

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.00506**

Typ	Numero articolo
Kit pezzi di ricambio	10.01.12.00618

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.12.00506**

Typ	Numero articolo
Piastra di aspirazione (superiore)	10.01.12.00011
Piastra di aspirazione (inferiore)	10.01.12.00798

