

マグネットグripper SGM 40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.17.00163



SGM 40 G1/4-IG

技術資料


属性	価値
サイズ	40.00
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.5 ~ 6.0 bar
保持力 最大滑り止めリング	100.0 N
ソケット	G1/4"-F

マグネットグripper SGMは組立済みで納品されます。本製品には3つのタイプがございます。

- SGM (標準タイプ): 幅広いサイズをラインアップ
- SGM-HD: ワークとの接触部がステンレス製のため、より堅牢さを求められるアプリケーションに好適。幅広いサイズをラインアップ
- SGM-S: 磁石の位置を検出するセンサ付きタイプ

スペアパーツ: 滑り防止リング、磁石位置検出センサ (Sタイプのみ)

アクセサリ: マグネットグripper用ホルダー HTS



デザインデータ SGM 40 G1/4-IG

デザインデータ

属性	価値
幅B	40.65 mm
高さ H	70.20 mm
外径D	40.00 mm
内径d	26.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グripperの長さ LG1	11.0 mm
スレッドG2	G1/8-IG
グripperの長さ LG2	6.0 mm
グripperの長さ LG4	7.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	12.0 mm



マグネットグリッパー

SGM 40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.17.00163

技術資料

属性	値
質量	240.0 g
設置位置	BEL
残存勢力	0.3 N
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.5 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 70 °C
保持力 最大滑り止めリング	100.0 N
製品ファミリー	SGM
電磁弁	双安定

※保持力は、厚さ2 mmの薄鋼板を静止状態で保持したときの値です。安全率は含まれません。実際の設計時には安全率を3以上としてください。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00163

データアクセサリを注文する 10.01.17.00163

Typ		製品コード
ホルダーシステム	HTS-A2 SGM 30/40 OP	10.01.17.00581
ホルダーシステム	HTS-A3 SGM 30/40 OP	10.01.17.00558
ホルダーシステム	HTS-A2 D SGM 30/40 OP	10.01.17.00586
ホルダーシステム	HTS-A3 D SGM 30/40 OP	10.01.17.00582
ホルダーシステム	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

スペアパーツの注文データ 10.01.17.00163

Typ		製品コード
滑り防止リング	REIB-RING SGM 40 PU-55	10.01.17.00137