



Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	120 x 50
Lunghezza L	120,00 mm
Larghezza B	50,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Disposizione	girevole di 360°
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi


VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-S4 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:

- Piastra di aspirazione superiore del tipo VCSP-O - Parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, kit di parti soggette a usura

Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	145,00 mm
Lunghezza L2	109,00 mm
Lunghezza L	120,00 mm
Larghezza B1	145,00 mm
Larghezza B	50,00 mm
Altezza H2	34,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Raggio	41,3 mm

Dati di costruzione VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Art.-Nr.: 10.01.12.01474



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,702 kg



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.01474



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.01474

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 140x130x16.5 TPE	10.01.12.02325
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.01474

Typ		Artikelnummer
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Set di parti soggette ad usura	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03318

