

Art.-Nr.: 10.01.12.01836

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Consumo de aire [l/min]	48,0 l/min
Consumo de aire	2,880 m³/h
Capacidad de aspiración	2,300 m³/h
Longitud L	160,00 mm
Anchura B	160,00 mm
Altura H	30,00 mm


VC-M-SP 160x160x30

La placa de ventosa Multi-Clamp se suministra en piezas individuales. La entrega consiste en:

- Placa de ventosa con junta montada
- Válvula de accionamiento manual
- Tubo de vacío

Repuestos disponibles: perfil hermetizante, isla de fricción

Accesorios disponibles: juego de accesorios para el manejo de dos placas de ventosa con una bomba o un eyector

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	160,00 mm
Anchura B	160,00 mm
Altura H	30,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm

Datos de diseño VC-M-SP 160x160x30


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01836

1

Art.-Nr.: 10.01.12.01836

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	0,875 kg

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.01836

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.01836**

Typ		Artikelnummer
Perfil hermetizante (metro)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Isla de fricción	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Base	VC-M-B 170x165x209	10.01.12.01854

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.12.01836**

Typ		Artikelnummer
Isla de fricción	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Perfil hermetizante (metro)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056

