


マルチクランプ - サクションプレート VC-M-SP 300x100



Art.-Nr.: 10.01.12.02052



技術資料

属性	価値
エア消費量 [l/min]	48.0 l/min
エア消費量	2.880 m ³ /h
吸込量	2.300 m ³ /h
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B	100.00 mm

VC-M-SP 300x100

マルチクランプシステムは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- シール付きサクションプレート
- 回転装置付きマルチクランプベース
- 真空ホース

スペアパーツ: 摩擦インサート、シーリングコード

アクセサリ: サクションプレート VC-M-SP と VC-M-SPV、直接使用するクイックカップリング付きマルチベースVC-M、真空ポンプ VC-M-PU、真空ホース

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B	100.00 mm

デザインデータ VC-M-SP 300x100



技術資料

属性	価値
質量	1.890 kg



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.02052

マルチクランプ - サクシヨンプレート
VC-M-SP 300x100



Art.-Nr.: 10.01.12.02052



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.02052



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.02052