



VCBL-K2 130x30x125 Q

Dati tecnici


Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	130 x 30
Altezza H	125,00 mm
Disposizione	trasversale
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140 x 115 mm

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio

Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna



Dati di costruzione VCBL-K2 130x30x125 Q

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	140,00 mm
Lunghezza L2	100,00 mm
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H2	87,70 mm
Altezza H	125,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.02120



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,717 kg
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.02120



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.02120

Typ		Numero articolo
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.12.02120

Typ		Numero articolo
Set di parti soggette ad usura	VST VCSP 130x30	10.01.12.02348

