

Art.-Nr.: 10.01.12.02321



Dati tecnici


Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	140 x 130
Lunghezza L	140,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi

VCBL-S4 140x130x50 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-S4 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:

- Piastra di aspirazione superiore del tipo VCSP-O - Parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, kit di parti soggette a usura
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	145,00 mm
Lunghezza L2	109,00 mm
Lunghezza L	140,00 mm
Larghezza B1	145,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H2	32,00 mm
Altezza H	50,00 mm

Dati di costruzione VCBL-S4 140x130x50 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.02321



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,670 kg



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.02321



Ordinare gli accessori dati 10.01.12.02321

Typ	Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE
	10.01.12.03506



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.02321

Typ	Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 140x130x16.5 TPE
	10.01.12.02325
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3
	10.01.12.02514



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.02321

Typ	Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 140x130x16.5 TPE
	10.01.12.02325
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S
	10.01.12.03138
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3
	10.01.12.02514

