



VCBL-K2 120x50x125 D-360

Dati tecnici


Dimensione (lxl)	120 x 50
Altezza H	125,00 mm
Disposizione	girevole di 360°
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140 x 115 mm

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio

Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna



Dati di costruzione VCBL-K2 120x50x125 D-360

Dati di costruzione

Lunghezza L1	145,00 mm
Lunghezza L	120,00 mm
Larghezza B	50,00 mm
Altezza H2	90,00 mm
Altezza H	125,00 mm
Raggio	35,0 mm

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 120x50x125 D-360



Art.-Nr.: 10.01.12.02594



Dati tecnici

Peso	1,044 kg
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.02594

Typ		Numero articolo
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02594