

Ventosa magnetica (prep p sensore)

SGM-SV 40 G1/4-IG


Art.-Nr.: 10.01.17.00229



Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	40,00
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito	100,0 N
Presa di corrente	G1/4"-IG

SGM-SV 40 G1/4-IG



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B	40,65 mm
Altezza H	70,20 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	26,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Filettatura G2	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG4	7,0 mm
Griglia forata X1	46,0 mm

Dati di costruzione SGM-SV 40 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00229

1

Art.-Nr.: 10.01.17.00229



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	255,0 g
Posizione di installazione	BEL
Forza di presa rimanente	0,3 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 70 °C
Forza di presa max. con anello di attrito	100,0 N
Valvola di controllo	Bistabile



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00229



Ordinare gli accessori dati 10.01.17.00229

Typ		codice articolo
Filettatura esterna filtro	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008

