

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Altezza H	30,00 mm
per	Sistema a 1 circuito di vuoto


VCBL-G-K1 140x115x30

Il blocco di aspirazione VCBL-G-K1 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O con dimensioni 140x115 mm o 120x50 mm
- Corpo base in plastica
- Piastra d'attrito inferiore
- Raccordo a innesto tipo STV

Parti di ricambio disponibili: raccordo a innesto tipo STV, piastra di aspirazione superiore VCSP-O, valvole ad impulsi

Accessori disponibili: blocchi di aspirazione VCBL-B



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	133,00 mm
Lunghezza L	140,00 mm
Larghezza B1	107,00 mm
Larghezza B	114,00 mm
Altezza H	30,00 mm
Diametro interno d	6,00 mm

Dati di costruzione VCBL-G-K1 140x115x30

Art.-Nr.: 10.01.12.03766



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.03766



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.03766

Typ		Artikelnummer
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.03766

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228

