




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	40,00
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Force de préhension max. avec disque de friction	100,0 N
Prise	G1/4"-F

SGM-SV 40 G1/4-IG



Données de construction

Attribut	Valeur
Largeur B	40,65 mm
Hauteur H	70,20 mm
Diamètre extérieur D	40,00 mm
Diamètre intérieur d	26,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Filetage G2	G1/8"-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG4	7,0 mm
Espacement des trous X1	46,0 mm

Données de construction SGM-SV 40 G1/4-IG

Aimant de levage (préparé p capteur)

SGM-SV 40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.17.00229



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	255,0 g
Position d'installation	BEL
Force de préhension restante	0,3 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Température de travail	5 ... 70 °C
Force de préhension max. avec disque de friction	100,0 N
Vanne de commande	Bistable



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.17.00229



Données de commande des accessoires 10.01.17.00229

Typ	num	
Tamis - filetage extérieur	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00229