

**VCBL-K2-PRO 120x50x100 L**

Art.-Nr.: 10.01.12.04091



VCBL-K2-PRO 120x50x100 L

Il blocco di aspirazione VCBL-K2-PRO viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:


- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di ricambi con inserti in acciaio, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: Piastra di aspirazione di gomma spugna

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Disposizione	longitudinale
Modello	PRO
Dimensione (lxl)	120x50
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	160x115 mm



Dati di costruzione VCBL-K2-PRO 120x50x100 L

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	160,00 mm
Lunghezza L2	89,00 mm
Lunghezza L	120,00 mm
Larghezza B	75,00 mm
Altezza H2	78,00 mm
Altezza H	100,00 mm



Blocco di aspirazione

# VCBL-K2-PRO 120x50x100 L



Art.-Nr.: 10.01.12.04091



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	160x115 mm



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.04091](http://www.schmalz.com/10.01.12.04091)



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.04091

Typ	Numero articolo
Piastra di aspirazione (superiore)	10.01.12.00012
Piastra di aspirazione (inferiore)	10.01.12.04402
Barra guida blocco di aspirazione	10.01.12.04059
Set di parti soggette ad usura	10.01.12.02149
Valvola ad impulsi	10.01.12.02514



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04091](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04091)

2