



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi
Modello	PRO
Dimensione (lxl)	160x115
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	160x115 mm


VCBL-K2-PRO 160x115x100 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-K2-PRO viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di ricambi con inserti in acciaio, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: Piastra di aspirazione di gomma spugna



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B	115,00 mm
Altezza H	100,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi

Dati di costruzione VCBL-K2-PRO 160x115x100 TV

Art.-Nr.: 10.01.12.04093



Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	160x115 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04093



Dati di ordinazione accessori 10.01.12.04093

Typ	Numero articolo
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 160x115x15 MOS TPE 10.01.12.04237



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.04093

Typ	Numero articolo
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 160x115x16.5 TPE 10.01.12.04062
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K2 TPE 10.01.12.04402
Barra guida blocco di aspirazione	VCFL 152x126x26.5 VCBL-K2 10.01.12.04059
Set di parti soggette ad usura	VST VCBL-K2 10.01.12.02149
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3 10.01.12.02514

