



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|--------------------|
| Altezza H | 100,00 mm |
| Disposizione | longitudinale |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 120x50 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |


VCBL-K2-PRO 120x50x100 L TV

Il blocco di aspirazione VCBL-K2-PRO viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di ricambi con inserti in acciaio, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: Piastra di aspirazione di gomma spugna



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|--------------------|
| Lunghezza L1 | 160,00 mm |
| Lunghezza L2 | 89,00 mm |
| Lunghezza L | 120,00 mm |
| Larghezza B | 50,00 mm |
| Altezza H2 | 78,00 mm |
| Altezza H | 100,00 mm |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |

Dati di costruzione VCBL-K2-PRO 120x50x100 L TV



VCBL-K2-PRO 120x50x100 L TV

Art.-Nr.: 10.01.12.04099

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|---|------------|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04099

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.04099**

| Typ | Numero articolo |
|------------------------------------|-----------------|
| Piastra di aspirazione (superiore) | 10.01.12.00012 |
| Piastra di aspirazione (inferiore) | 10.01.12.04402 |
| Barra guida blocco di aspirazione | 10.01.12.04059 |
| Set di parti soggette ad usura | 10.01.12.02149 |
| Valvola ad impulsi | 10.01.12.02514 |

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04099