


Art.-Nr.: 10.01.12.04460



技術資料

属性	価値
高さ H	50.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ + ダイヤフラム
サイズ (LxW)	145x145


VCBL-S6 145x145x50 TV+ME

吸着範囲 145 x 145 mmの真空クランプブロック は組立済みで納品されます。
 吸着範囲が 125 x 75 mm/120 x 50 mm/130 x 30 mm の真空ブロックは以下の製品で構成されます。

- マウント AP-S6 (シーリングスポンジとOリングを含む)
- 真空カップ (サクシジョンプレート、センシングバルブ、NFCタグを含む)
- 真空カップは別で利用可能

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート VCSP-O、発泡ゴムシーリングフレーム VCDR、内蔵バルブ TV、真空カップ VCBL-S6-CUP、取り付け部品 AP-S6

アクセサリ: 発泡ゴムプレート、位置検出用スイッチングカム、位置検出用マグネット



デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	104.00 mm
グリップバーの長さ L	145.00 mm
幅 B	145.00 mm
高さ H1	87.50 mm
高さ H	50.00 mm

デザインデータ VCBL-S6 145x145x50 TV+ME



Art.-Nr.: 10.01.12.04460



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04460



発注データ アクセサリ 10.01.12.04460

Typ		本数
サクシオンプレート (上部)	VCSP-O 145x145x17.9 ME-MOS TPE	10.01.12.04818
カムスイッチ	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741
クランプシステムのアクセサリ	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04460

Typ		本数
サクシオンプレート (上部)	VCSP-O 145x145x16.5 ME TPE	10.01.12.04445
シーリングフレーム (下部)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514