

**VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360**

Art.-Nr.: 10.01.12.04584




VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2-PRO est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions et surfaces d'aspiration
- Corps en plastique
- Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier, palpeur mécanique

Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire



Données de construction VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	100,00 mm
Arrangement	pivotant à 360°
Modèle	PRO
Dimension (LxL)	120x50
Dimension ventouse plate inférieure	160x115 mm

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	160,00 mm
Longueur L	120,00 mm
Largeur B	50,00 mm
Hauteur H2	73,00 mm
Hauteur H	100,00 mm


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04584](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04584)

# VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360



Art.-Nr.: 10.01.12.04584



## Données techniques

Attribut	Valeur
Dimension ventouse plate inférieure	160x115 mm



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.12.04584](http://www.schmalz.com/10.01.12.04584)



## Données de commande accessoires 10.01.12.04584

Typ	Nombre d'article
Semelle (supérieure)	10.01.12.00012
Semelle (inférieure)	10.01.12.04402
Bandé de guidage bloc de bridage	10.01.12.04059
Jeu de pièces d'usure	10.01.12.02149

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04584](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04584)