



VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360

Dati tecnici


Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Disposizione	girevole di 360°
Modello	PRO
Dimensione (lxl)	120x50
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	160x115 mm

Il blocco di aspirazione VCBL-K2-PRO viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di ricambi con inserti in acciaio, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: Piastra di aspirazione di gomma spugna



Dati di costruzione VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	160,00 mm
Lunghezza L	120,00 mm
Larghezza B	50,00 mm
Altezza H2	73,00 mm
Altezza H	100,00 mm



VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.04584

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	160x115 mm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04584

**Dati di ordinazione accessori 10.01.12.04584**

Typ	Numero articolo
Piastra di aspirazione (superiore)	10.01.12.00012
Piastra di aspirazione (inferiore)	10.01.12.04402
Barra guida blocco di aspirazione	10.01.12.04059
Set di parti soggette ad usura	10.01.12.02149
V CSP-O 120x50x15.5 TPE	
V CSP-U 160x115x16.5 VCBL-K2 TPE	
V CFL 152x126x26.5 VCBL-K2	
V ST VCBL-K2	

