


Art.-Nr.: 10.01.17.00385



REIB-RING SGM-HP 30 PU-55

## Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	30
Construction de l'utilisation	Préhenseur magnétique SGM-HP
Diamètre extérieur D	29,50 mm
Diamètre intérieur d	20,50 mm



## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	10,70 mm
Diamètre extérieur D	29,50 mm

Données de construction REIB-RING SGM-HP 30 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00385



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	3,0 g
Taille	30
Température de travail max.	100,0 °C
Matière HT2: Température de travail max. à court terme jusqu'à +250 °C	



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.17.00385](http://www.schmalz.com/10.01.17.00385)

