

Art.-Nr.: 10.01.12.04612



Datos técnicos

Atributo	Valor
Altura H	100,00 mm
Función adicional ventosa de bloque	Ajuste de altura sin herramientas
Recorrido Z	10,00 mm
Margen de fijación [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Rejilla	30/40
Superficie	150 x 130 mm
Forma	RÁPIDO


VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

La fijación mecánica VCMC-AP-QUICK se suministra montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Marco de sellado y soporte de montaje

Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador, ángulo de fijación

Accesorios disponibles: prolongacione del rango de sujeción



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	148,50 mm
Anchura B	133,50 mm
Altura H1	232,70 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	100,00 mm
Diámetro exterior D1	56,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	66,5 mm
Cuadrícula de orificios X2	44,0 mm

Datos de diseño VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04612

Art.-Nr.: 10.01.12.04612

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Margen de fijación [mm]	10,0 ... 100,0 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.04612

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.04612**

Typ		Artikelnummer
Disco de fijación	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
Juego de piezas de repuesto	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691

