

Art.-Nr.: 10.01.12.04612



Технические данные


Attribute	Value
Высота H	100.00 mm
Функция блочной присоски	Регулируемая высота без инструмента
Ход Z	10.00 mm
Диапазон фиксации [мм]	10,0 ... 100,0 мм
Сетка	30/40
Базовая площадь	150 x 130 мм
Форма	Быстрый

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Механический натяжитель VCMC-AP-QUICK поставляется в собранном виде. Продукт состоит из:

- Зажимная плита с быстрой регулировкой
- Корпус основания изготовлен из алюминия
- Уплотнительная рама и монтажный кронштейн

Имеющиеся в наличии запасные части: зажимная пластина, уплотнительная рама, монтажный кронштейн
Доступные аксессуары: удлинитель для диапазона фиксации



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	148.50 mm
Ширина B	133.50 mm
Высота H1	232.70 mm
Высота H2	30.00 mm
Высота H	100.00 mm
Наружный диаметр D1	56.0 mm
Форма отверстия X1	66.5 mm
Форма отверстия X2	44.0 mm

Конструктивные данные VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40



Art.-Nr.: 10.01.12.04612



Технические данные

Attribute	Value
Диапазон фиксации [мм]	10,0 ... 100,0 мм



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04612



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.04612

Тип	Номер товара
Зажимный диск	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC 10.01.12.04239
Комплект запасных частей	ERS VCBL-R Winkel 10.01.12.02691

