


Art.-Nr.: 10.01.17.00397



技術資料

属性	価値
圧力範囲（作動圧）[bar]	2.5 ~ 6.0 bar
保持力 最大滑り止めリング	80.0 N
最大保持力（摩擦なし）	120.0 N
ソケット	G1/8-F

SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

マグネットグripper SGM-HP/-HTは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。


- マグネットグripper SGM-HP (滑り防止リング付属): 幅広いサイズをラインアップ
- マグネットグripper SGM-HT (吸着面: スチール製): 幅広いサイズをラインアップ
- PU (ポリウレタン) 製滑り防止リング (SGM-HPのみ)
- アクセサリ: HT2 (耐高温ゴム) 製滑り防止リング (SGM-HT向け)
- アクセサリ: 磁石位置検出センサ (SGM-HPのみ)

スペアパーツ: 滑り防止リング (PU製)

アクセサリ: 磁石位置検出センサ、ホルダーシステム、補助パーツ (ADT)、滑り防止リング (HT2製)、プロテクター



Art.-Nr.: 10.01.17.00397



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	20.50 mm
幅B2	15.00 mm
幅B	30.10 mm
高さ H2	15.50 mm
高さ H	99.20 mm
外径D	26.90 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	6.0 mm
スレッドG2	G1/8-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
※滑り防止リングを装着しない場合の接触面は、寸法 B2 x 寸法 Dの面積です。	

デザインデータ SGM-HT-HP 30 G1/8-IG



技術資料

属性	値
質量	215.0 g
設置位置	BEL
残存勢力	0.3 N
最高使用温度	350.0 °C
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.5 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 150 °C
保持力 2mm-滑り止めリング付きシート	80.0 N
保持力 2mm-滑り止めリングなしシート	120.0 N
保持力 最大滑り止めリング	80.0 N
最大保持力 (摩擦なし)	120.0 N
最大保持力時の最適シート厚	2.00 mm
製品ファミリー	SGM-HP-HT
電磁弁	双安定

※保持力はワークがグリッパー全面を覆っている場合の静的な値であり、安全率は含まれません。ワークの材質や表面の状態によって異なる場合があります。実際の設計時には安全率を3以上としてください。※SGM-HT-HPは、周辺温度20°Cの環境下において、最大350°Cのワークに使用することが可能です。温度の影響によって保持力が最大30 %減少します。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00397



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00397

Art.-Nr.: 10.01.17.00397



データアクセサリを注文する **10.01.17.00397**

Typ		製品コード
ホルダーシステム	HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00567
ホルダーシステム	HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00557
ホルダーシステム	HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00563
ホルダーシステム	HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP	10.01.17.00651
プロテクター	SCHUTZ SGM-30 ST	10.01.17.00522
滑り防止リング	REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65	10.01.17.00410
マグネットグリッパー SGM向け取付部品	ADP-E-TRI 30/40 SET	10.01.17.00421
マグネットグリッパー SGM向け取付部品	ADP-E-UNI 30/40 SET	10.01.17.00423
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00397