

Art.-Nr.: 10.01.12.04692



## 技術資料


属性	価値
高さ H	50.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	ツールレス高さ調整可能
ストロークZ	9.00 mm
サイズ (LxW)	170x135
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm
デザイン	クイック

VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85

メカ式クランプ VCMC-K1-QUICK は以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製ボディ
- メカ式クランプでコンソールに取付

スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム、クランプユニット  
 アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ、クランプユニット



デザインデータ VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85

## デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	171.00 mm
幅 B	133.00 mm
高さ H1	167.50 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	50.00 mm
外径 D1	56.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.04692

 技術資料

属性	値
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.12.04692](http://www.schmalz.co.jp/10.01.12.04692)

 データアクセサリを注文する **10.01.12.04692**

Typ		Artikelnummer
六角付き延長	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
クランプシステムのアクセサリ	ZUB VCMC	10.01.12.04008
クランプ装置	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990

 スペアパーツの注文データ **10.01.12.04692**

Typ		Artikelnummer
クランプユニット	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688
シーリングフレーム (下部)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629