

Anello di attrito

REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65




Art.-Nr.: 10.01.17.00410



Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	30
Design di utilizzo	Ventosa magnetica SGM-HT-HP
Diametro esterno D	29,50 mm
Diametro interno d	20,50 mm

REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	10,70 mm
Diametro esterno D	29,50 mm

Dati di costruzione REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00410

Anello di attrito

REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65



Art.-Nr.: 10.01.17.00410



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	3,0 g
Misura	30
Temperatura d'intervento max.	200,0 °C
Temperatura d'intervento max. a breve termine fino a +250 °C	



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00410



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00410