

Art.-Nr.: 10.01.12.04745



技術資料

属性	価値
高さ H	75.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	ツールレス高さ調整可能
ストローク Z	9.00 mm
サイズ (LxW)	170x135
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm
デザイン	クイック


VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85

メカ式クランプ VCMC-K2-QUICKは以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製ボディ
- メカ式クランプでコンソールに取付可能 (オプション)

スペアパーツ: クランププレート

アクセサリ: コンソール固定用メカ式クランプ、自動マシンテーブル向け改造キット、クランプ範囲延長パーツ



デザインデータ VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	171.00 mm
幅 B	133.30 mm
高さ H1	192.50 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	75.00 mm
外径 D1	56.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.04745



技術資料

属性	値
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04745



データアクセサリを注文する 10.01.12.04745

Typ		Artikelnummer
六角付き延長	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
クランプユニット	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255
クランプ装置	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990



スペアパーツの注文データ 10.01.12.04745

Typ		Artikelnummer
シーリングフレーム (下部)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191
	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

