


Art.-Nr.: 10.01.17.00412



REIB-RING SGM-HT-HP 50 HT2-65

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	50
Design di utilizzo	Ventosa magnetica SGM-HT-HP
Diametro esterno D	50,00 mm
Diametro interno d	41,50 mm



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	10,70 mm
Diametro esterno D	50,00 mm

Dati di costruzione REIB-RING SGM-HT-HP 50 HT2-65



Art.-Nr.: 10.01.17.00412



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	4,7 g
Misura	50
Temperatura d'intervento max.	200,0 °C
Temperatura d'intervento max. a breve termine fino a +250 °C	



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00412

