

Anello di attrito

REIB-RING SGM-HP 20 PU-55




Art.-Nr.: 10.01.17.00418



REIB-RING SGM-HP 20 PU-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	20
Design di utilizzo	Ventosa magnetica SGM-HP
Diametro esterno D	20,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	9,20 mm
Diametro esterno D	20,00 mm

Dati di costruzione REIB-RING SGM-HP 20 PU-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00418

Art.-Nr.: 10.01.17.00418



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	1,5 g
Misura	20
Temperatura d'intervento max.	100,0 °C

Materiale HT2: temperatura ambiente max. a breve termine fino a +250 °C



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00418

