

Art.-Nr.: 10.01.15.00572

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Connessione	Ø60mm
Altezza H1	117,30 mm
Dmk	78,0 mm
Tipo ventosa	Ventose a soffietto SAB
Funzione di ventosa	Perni a fissaggio centrale
Materiale	NBR
Materiale sostegno del pezzo	NBR
Superficie di lavoro [mm]	93.5 ... 107.5

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR


La ventosa Cup Balance SSCB viene fornita assemblata. La consegna consiste di:

- Ventosa Cup composta da corpo base in alluminio con perni di posizionamento
- Ventose FSG-VU1 o SAB-NBR

Parti di ricambio disponibili: Ventose (kit parti di ricambio), Coperchio di copertura

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H1	117,30 mm
Diametro esterno D1	116,4 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Dmk	78,0 mm
Freccia elastica Z	22,00 mm
Altezza operativa EH (min.)	93,50 mm
Altezza operativa EH (max.)	107,50 mm
Freccia elastica Zs	14,0 mm



Dati di costruzione SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR



Art.-Nr.: 10.01.15.00572

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Peso	1.300,0 g
Misura	60,00

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.15.00572

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.15.00572**

Typ		Artikelnummer
Ventosa a soffiello (tonda)	SABT-C 60 NBR-60 M10-AG	10.01.06.01878
Protezione (tonda)	KAPP 7x10.5 SSCB	10.01.15.00918

