


Art.-Nr.: 10.01.17.00567

**Données techniques**

| Attribut                      | Valeur                       |
|-------------------------------|------------------------------|
| Taille                        | 30/40                        |
| Construction de l'utilisation | Préhenseur magnétique SGM-HP |
| Connexion 1                   | Boul. av rainure Ø19         |

HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP

**Données de construction**

| Attribut                | Valeur   |
|-------------------------|----------|
| Longueur L              | 84,00 mm |
| Largeur B               | 26,00 mm |
| Hauteur H1              | 37,80 mm |
| Hauteur H2              | 6,00 mm  |
| Hauteur H               | 9,90 mm  |
| Diamètre extérieur D    | 19,00 mm |
| Diamètre intérieur d    | 4,50 mm  |
| Hauteur H3              | 27,90 mm |
| Hauteur H4              | 26,80 mm |
| Espacement des trous Y1 | 12,0 mm  |

Données de construction HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP

**Données techniques**

| Attribut     | Valeur    |
|--------------|-----------|
| Poids propre | 70,4 g    |
| Matière      | Aluminium |
| Taille       | 30/40     |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567)

Art.-Nr.: 10.01.17.00567



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.17.00567](http://www.schmalz.com/10.01.17.00567)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567)