


Art.-Nr.: 10.01.17.00603

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	132,0 g
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Design di utilizzo	Set di robot
Filettatura G1	M6-IG
Dmk	31,5 mm
per	FANUC

SET ROB-SET 31.5 FANUC

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H1	22,00 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D1	81,0 mm
Diametro esterno D	75,00 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
d2	4,1 mm
Diametro interno d	16,00 mm
Filettatura G1	M6-IG
Filettatura G2	M6-IG
Misura del foro d3	6,1 mm

Dati di costruzione SET ROB-SET 31.5 FANUC

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Angolare	22,5 °



Set di flange robot

## SET ROB-SET 31.5 FANUC



Art.-Nr.: 10.01.17.00603



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.17.00603](http://www.schmalz.com/10.01.17.00603)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00603](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00603)