

Art.-Nr.: 10.01.17.00643

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Force de préhension max.	730,0 N
Taille	40x121
Forme	3 disques de friction

SGM-HP 40x121 3RR

Le préhenseur magnétique SGM-HP/-HT (multiple) est livré assemblé.

Le produit se compose de :

- Préhenseur de type SGM-HP/-HT (multiple)
- Système de support optionnel
- Détecteur de proximité en option (uniquement pour les SGM-HP)



Données de construction SGM-HP 40x121 3RR

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	32,00 mm
Longueur L	121,00 mm
Largeur B2	24,20 mm
Largeur B	40,00 mm
Hauteur H2	34,40 mm
Hauteur H	99,40 mm
Diamètre extérieur D	40,00 mm
Filetage G2	G 1/8"-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG4	7,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00643

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	1.220,0 g
Position d'installation	BEL
Force de préhension restante	0,5 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Température de travail	5 ... 70 °C
Force de préhension max.	730,0 N
Épaisseur de la plaque optimale pour la force de préhension max.	4,00 mm
Vanne de commande	Bistable

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.17.00643](http://www.schmalz.com/10.01.17.00643)

**Données de commande des accessoires 10.01.17.00643**

Typ		num
Commutateur de proximité	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
Commutateur de proximité	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Système de support	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
Système de support	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
Système de support	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
Système de support	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
Système de support	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
Système de support	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.17.00643**

Typ		num
Anneau de friction	REIB-RING SGM-HP 40 PU-55	10.01.17.00373



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00643](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00643)