


Art.-Nr.: 10.01.19.00015




SAXM 30 ED-85 G3/8-IG

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Misura                          | 30,00        |
| Connessione                     | G3/8-IG      |
| Materiale del nipplo            | Alluminio    |

La ventosa a campana SAXM (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa a campana del tipo SAXM (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento superiore (2° passo) – disponibile con diverse filettature
- Elemento di collegamento inferiore (3° passo) – compreso il disco a frizione vulcanizzato



Dati di costruzione SAXM 30 ED-85 G3/8-IG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 35,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 5,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G3/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 4,3 mm   |
| Diametro Ds                     | 31,6 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 35,2 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.19.00015

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Elastodur ED          |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 85,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 5,0 mm                |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 18,0 mm               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 39,00 N               |
| Peso                                       | 19,80 g               |
| Forza laterale                             | 32,0 N                |
| Forza laterale superficie oleosa           | 41,0 N                |
| Volume                                     | 3,400 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 30,00                 |
| Numero di pieghe                           | 0,0                   |
| Connessione                                | G3/8" -IG             |
| Famiglia di prodotti                       | SAXM                  |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.19.00015](http://www.schmalz.com/10.01.19.00015)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.19.00015**

| Typ                          | Numero articolo    |
|------------------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector-Adattatore | SC-A 045 G3/8-IG L |
|                              | 10.01.06.02737     |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.19.00015**

| Typ                       | Numero articolo     |
|---------------------------|---------------------|
| Ventosa a campana (tonda) | SAXM 30 ED-85 SC045 |
| Schmalz-Connector-Vite    | SC-S 045 FDC-L      |
|                           | 10.01.06.02803      |

