

Ventosa a campana (tonda)

## SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.19.00017




SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG

La ventosa a campana SAXM (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa a campana del tipo SAXM (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento superiore (2° passo) – disponibile con diverse filettature
- Elemento di collegamento inferiore (3° passo) – compreso il disco a frizione vulcanizzato

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	30,00
Connessione	M14x1.5-AG
Materiale del nipplo	Alluminio



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	25,00 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Filettatura G1	M14x1,5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	4,3 mm
Diametro Ds	31,6 mm
Diametro Dmax(S)	35,2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00017

Ventosa a campana (tonda)

# SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00017



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	5,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	18,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	39,00 N
Peso	15,10 g
Forza laterale	32,0 N
Forza laterale superficie oleosa	41,0 N
Volume	3,400 cm <sup>3</sup>
Misura	30,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	M14x1.5-AG
Famiglia di prodotti	SAXM

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.19.00017](http://www.schmalz.com/10.01.19.00017)



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.19.00017

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector-Adattatore	10.01.06.02820



## Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.19.00017

Typ	Numero articolo
Ventosa a campana (tonda)	10.01.19.00004
Schmalz-Connector-Vite	10.01.06.02803



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00017](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00017)

2