


**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value           |
|----------------------------------------|-----------------|
| Boyut                                  | 30.00           |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası   | 35.0 N          |
| Soket                                  | G1/8"-F         |


SGM-HD 30 G1/8-IG

Mıknatıslı tutucu SGM monte edilmiş olarak teslim edilir. Üç versiyonu mevcuttur:

- SGM tipi tutucu - çeşitli çaplarda mevcuttur
- SGM-HD tipi tutucu - sağlam uygulamalar için paslanmaz çelik kavrama yüzeyi - çeşitli çaplarda mevcuttur
- SGM-S tipi tutucu - bir sensör tarafından kontrol edilen pistonlu

Mevcut yedek parçalar: sürtünme halkası, yakınlık anahtarı

Mevcut aksesuarlar: tutucu hystem



Tasarım verileri SGM-HD 30 G1/8-IG

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value    |
|------------------|----------|
| Genişlik B       | 30.10 mm |
| Yükseklik H      | 70.20 mm |
| Dış çap D        | 29.50 mm |
| İç çap d         | 16.50 mm |
| Dış G1           | G1/8"-F  |
| Dış uzunluğu LG1 | 7.0 mm   |
| Dış G2           | G1/8"-F  |
| Dış uzunluğu LG2 | 6.0 mm   |
| Dış uzunluğu LG4 | 5.0 mm   |
| Delik aralığı Y1 | 12.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.17.00184

**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value           |
|----------------------------------------|-----------------|
| Ağırlık                                | 191.0 g         |
| Kurulum konumu                         | BEL             |
| Artık tutma kuvveti                    | 0.3 N           |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı                      | 5 ... 70 °C     |
| Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası   | 35.0 N          |
| Ürün ailesi                            | SGM             |
| Kontrol Valfi                          | Bistable        |

Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of  $S = 3$  must be applied

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.17.00184](http://www.schmalz.com/10.01.17.00184)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.17.00184**

| Typ                   |                       | Ürün numarası  |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Holder system         | HTS-A2 SGM 30/40 OP   | 10.01.17.00581 |
| Holder system         | HTS-A3 SGM 30/40 OP   | 10.01.17.00558 |
| Holder system         | HTS-A2 D SGM 30/40 OP | 10.01.17.00586 |
| Holder system         | HTS-A3 D SGM 30/40 OP | 10.01.17.00582 |
| Tutucu sistemi        | HPS-SGM 2M6 30/40 OP  | 10.01.17.00655 |
| Otomatik rakor, düz   | STV-GE G1/8-AG 6      | 10.08.02.00204 |
| Tapa rakoru, dirsek   | STV-W G1/8-AG 6       | 10.08.02.00158 |
| Vakum hortumu (metre) | VSL 6-4 PU MI-TR      | 10.07.09.00002 |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.17.00184**

| Typ              |                        | Ürün numarası  |
|------------------|------------------------|----------------|
| Sürtünme halkası | REIB-RING SGM 30 PU-55 | 10.01.17.00136 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00184](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00184)