

Magnetgreifer (Sensorvorbereitung)
SGM-SV 40 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.17.00229



Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40,00
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max. mit Reibring	100,0 N
Aufnahme	G1/4"-IG

SGM-SV 40 G1/4-IG



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Breite B	40,65 mm
Höhe H	70,20 mm
Außendurchmesser D	40,00 mm
Innendurchmesser d	26,00 mm
Gewinde G1	G1/4"-IG
Gewindelänge LG1	11,0 mm
Gewinde G2	G1/8"-IG
Gewindelänge LG2	6,0 mm
Gewindelänge LG4	7,0 mm
Lochabstand X1	46,0 mm
Gewinde G4	M4-IG

Konstruktionsdaten SGM-SV 40 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00229

Art.-Nr.: 10.01.17.00229



Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	255,00 g
Einbauposition	BEL
Resthaltekraft	0,3 N
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	5 ... 70 °C
Haltekraft max. mit Reibring	100,0 N
Steuerung Ventil	Bistabil



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.17.00229



Bestelldaten Zubehör 10.01.17.00229

Typ	Artikelnummer
Sieb-Aussengewinde	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT 10.05.03.00008

