

Garra magnética (preparado p sensor)

SGM-SV 40 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.17.00229



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	40,00
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción	100,0 N
Enchufe	G1/4"-HE

SGM-SV 40 G1/4-IG



Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B	40,65 mm
Altura H	70,20 mm
Diámetro exterior D	40,00 mm
Diámetro interior d	26,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	11,0 mm
Rosca G2	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Longitud de rosca LG4	7,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	46,0 mm

Datos de diseño SGM-SV 40 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00229

Garra magnética (preparado p sensor)

SGM-SV 40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.17.00229



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	255,0 g
Posición de instalación	BEL
Fuerza de retención residual	0,3 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 70 °C
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción	100,0 N
Válvula de mando	Biestable



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.17.00229



Pedir accesorios de datos 10.01.17.00229

Typ	n
Rosca exterior de tamiz	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT 10.05.03.00008



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00229