




SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	20,00
Connexion	M16x1.5-AG
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse cloche SAXM (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse cloche de type SAXM (étape 1) – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation supérieur (étape 2) – disponible dans différents filetages
- Élément de fixation inférieur (étape 3) – disque de friction vulcanisé inclus



Données de construction SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	24,40 mm
Diamètre nominal dn	5,10 mm
Filetage G1	M16x1,5-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	21,8 mm
Diamètre Dmax(S)	26,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.19.00105

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	5,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	20,00 N
Poids propre	19,8 g
Force latérale	15,0 N
Force latérale surface huileuse	20,0 N
Volume	1,550 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	M16x1.5-M
Famille de produits	SAXM

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.19.00105

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.19.00105**

Typ	num
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 M16x1.5-AG L 10.01.06.03186

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.19.00105**

Typ	num
Ventouse en cloche (ronde)	SAXM 20 ED-85 SC045 10.01.19.00003
Schmalz-Connector-Vis	SC-S 045 FDC-L 10.01.06.02803


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00105