


Art.-Nr.: 10.01.17.00373



REIB-RING SGM-HP 40 PU-55

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	40
Diseño de aplicación	Garra magnética SGM-HP
Diámetro exterior D	40,00 mm
Diámetro interior d	32,00 mm



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	10,70 mm
Diámetro exterior D	40,00 mm

Datos de diseño REIB-RING SGM-HP 40 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00373



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	3,5 g
Tamaño	40
Temperatura de uso máx.	100,0 °C
Material HT2: Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C	



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.17.00373



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00373