


Art.-Nr.: 10.01.17.00373



REIB-RING SGM-HP 40 PU-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	40
Design di utilizzo	Ventosa magnetica SGM-HP
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	32,00 mm



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	10,70 mm
Diametro esterno D	40,00 mm

Dati di costruzione REIB-RING SGM-HP 40 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00373



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	3,5 g
Misura	40
Temperatura d'intervento max.	100,0 °C
Materiale HT2: temperatura ambiente max. a breve termine fino a +250 °C	



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00373

