


Art.-Nr.: 10.01.17.00410



REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65

## Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	30
Construction de l'utilisation	Préhenseur magnétique SGM-HT-HP
Diamètre extérieur D	29,50 mm
Diamètre intérieur d	20,50 mm



## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	10,70 mm
Diamètre extérieur D	29,50 mm

Données de construction REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65



Art.-Nr.: 10.01.17.00410



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Poids propre	3,0 g
Taille	30
Température de travail max.	200,0 °C
Température de travail max. à court terme jusqu'à +250 °C	



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.17.00410](http://www.schmalz.com/10.01.17.00410)

