


Art.-Nr.: 10.01.17.00411



REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65

## Технические данные

| Attribute                   | Value                      |
|-----------------------------|----------------------------|
| размер                      | 40                         |
| Использование в конструкции | Магнитный захват SGM-HT-HP |
| Наружный диаметр D          | 40.00 mm                   |
| Внутренний диаметр d        | 32.00 mm                   |



## Конструктивные данные

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Длина L            | 10.70 mm |
| Наружный диаметр D | 40.00 mm |

Конструктивные данные REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65



Art.-Nr.: 10.01.17.00411



## Технические данные

| Attribute                                            | Value                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски                                    | Высокотемпературный материал HT2 |
| Твердость материала [Shore A]                        | 65.0 Shore A                     |
| Вес                                                  | 3.5 g                            |
| размер                                               | 40                               |
| Температура эксплуатации макс.                       | 200.0 °C                         |
| Рабочая температура, макс. кратковременно до +250 °C |                                  |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.17.00411](http://www.schmalz.com/10.01.17.00411)

