

Anello di attrito

# REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65




Art.-Nr.: 10.01.17.00411



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	40
Design di utilizzo	Ventosa magnetica SGM-HT-HP
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	32,00 mm

REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	10,70 mm
Diametro esterno D	40,00 mm

Dati di costruzione REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00411](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00411)

1

Anello di attrito

## REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65



Art.-Nr.: 10.01.17.00411



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	3,5 g
Misura	40
Temperatura d'intervento max.	200,0 °C
Temperatura d'intervento max. a breve termine fino a +250 °C	



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.17.00411](http://www.schmalz.com/10.01.17.00411)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00411](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00411)