


Art.-Nr.: 10.01.17.00411



REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65

技術資料

属性	価値
サイズ	40
構築用	マグネットグリップー SGM-HT-HP
外径D	40.00 mm
内径d	32.00 mm



デザインデータ

属性	価値
グリップーの長さ L	10.70 mm
外径D	40.00 mm

デザインデータ REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65



Art.-Nr.: 10.01.17.00411



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
質量	3.5 g
サイズ	40
作動温度 max.	200.0 °C
高温耐性ゴム HT2: 最大250°Cのワークに対応 (短時間搬送時)	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00411

