

Ventosa a campana (tonda)

SAX 115 ED-85 G3/8-AG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00201



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	115,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G3/8"-AG

SAX 115 ED-85 G3/8-AG RP

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.



Dati di costruzione

Altezza H	42,60 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	20,2 mm
Diametro Ds	116,0 mm
Diametro Dmax(S)	129,4 mm

Dati di costruzione SAX 115 ED-85 G3/8-AG RP



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00201

Art.-Nr.: 10.01.19.00201

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	549,00 N
Peso	70,00 g
Forza laterale	390,0 N
Forza laterale superficie oleosa	584,0 N
Volume	142,000 cm ³
Misura	115,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G3/8"-AG
Famiglia di prodotti	SAX

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**31.12.2026**