



SGM-HT-HP 40x121


技術資料

属性	値
圧力範囲（作動圧） [bar]	2.5 ~ 6.0 bar
最大保持力	1,170.0 N
サイズ	40x121

マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) は組立済みで納品されます。

納品内容は以下の通りです。

- マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ)
- アクセサリ: ホルダー
- 磁石位置検出用センサ (SGM-HPのみ)



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	121.00 mm
幅 B	40.00 mm
高さ H2	36.70 mm
高さ H	101.70 mm
スレッド G2	G1/8-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
ワーク径 (最小)	63.0 mm
グリッパーの長さ LG4	7.0 mm
高さ H3	33.60 mm
高さ H4	2.60 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	40.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	81.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3	16.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	57.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	60.0 mm
グリッパーの長さ LG5	6.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y4	30.0 mm
スレッド G4	M5-F
スレッド G5	M6-F

デザインデータ SGM-HT-HP 40x121



技術資料

属性	値
質量	1,500.00 g
設置位置	BEL
残存勢力	1.8 N
最高使用温度	350.0 °C
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.5 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 150 °C
最大保持力	1,170.0 N
最大保持力時の最適シート厚	4.00 mm
電磁弁	双安定

Art.-Nr.: 10.01.17.00544



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00544



発注データ アクセサリ 10.01.17.00544

Typ		本数
コンバージョンキット	UMR-SET SGM-HT-HP 3RR	10.01.17.00663
ホルダーシステム	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
ホルダーシステム	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
ホルダーシステム	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
ホルダーシステム	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589
ホルダーシステム	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
ホルダーシステム	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157



発注データ スペアパーツ 10.01.17.00544

Typ		本数
スペアパーツ一式	ERS SGM-40x121 2RAILS	10.01.17.00572