


Art.-Nr.: 10.01.17.00565

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	20
Construction de l'utilisation	Préhenseur magnétique SGM-HP
Connexion 1	Boul. av rainure Ø19

HTS-A2 SGM-HP 20 OP

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	63,00 mm
Largeur B	15,00 mm
Hauteur H1	37,80 mm
Hauteur H2	6,00 mm
Hauteur H	9,90 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Diamètre intérieur d	3,40 mm
Hauteur H3	25,90 mm
Hauteur H4	26,80 mm
Espacement des trous Y1	6,5 mm

Données de construction HTS-A2 SGM-HP 20 OP

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	44,0 g
Matière	Aluminium
Taille	20



Systeme de support

HTS-A2 SGM-HP 20 OP



Art.-Nr.: 10.01.17.00565



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.17.00565



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00565