

ベル型真空パッド

SAX 80 ED-85 G1/4-AG RP

Art.-Nr.: 10.01.19.00217




技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-M

SAX 80 ED-85 G1/4-AG RP

ベル型真空パッド SAX: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに取り付けられた状態で納品されます。



デザインデータ

属性	値
高さ H	34.50 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	14.5 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストroke Z	13.9 mm
径 Ds	81.0 mm
径 Dmax(S)	92.2 mm

デザインデータ SAX 80 ED-85 G1/4-AG RP



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.19.00217

1

ベル型真空パッド

SAX 80 ED-85 G1/4-AG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00217

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドウールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	32.5 mm
吸着力 (-600mbar)	270.00 N
質量	43.50 g
水平方向の力	192.0 N
水平方向の力 油性表面	269.0 N
ボリューム	51.000 cm ³
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-M
製品ファミリー	SAX

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.19.00217

生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2026**

この時点から、当該商品はご注文いただけなくなります。

代替品



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.19.00217

2