


Art.-Nr.: 10.01.17.00587

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|--------------------|----------------------|
| Design di utilizzo | Ventosa magnetica |
| Connessione 1 | Perno c l scanal Ø19 |
| Misura | 50/70 |
| Forma | Doppio blocco |

HTS-A2 D SGM 50/70 OP

**Dati di costruzione**

| Attributo | Valore |
|--------------------|----------|
| Lunghezza L | 69,00 mm |
| Larghezza B2 | 7,00 mm |
| Larghezza B | 92,00 mm |
| Altezza H1 | 37,80 mm |
| Altezza H2 | 5,50 mm |
| Altezza H | 9,90 mm |
| Diametro esterno D | 19,00 mm |
| Diametro interno d | 5,50 mm |
| Larghezza B3 | 3,50 mm |
| Altezza H3 | 27,90 mm |

Dati di costruzione HTS-A2 D SGM 50/70 OP

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|-----------|-----------|
| Peso | 139,0 g |
| Materiale | Alluminio |
| Misura | 50/70 |



Sistema di supporto

HTS-A2 D SGM 50/70 OP



Art.-Nr.: 10.01.17.00587



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00587



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00587