


Art.-Nr.: 10.01.19.00022




SAXM 40 ED-85 M14x1.5-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	40,00
Connessione	M14x1.5-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa a campana SAXM (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa a campana del tipo SAXM (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento superiore (2° passo) – disponibile con diverse filettature
- Elemento di collegamento inferiore (3° passo) – compreso il disco a frizione vulcanizzato



Dati di costruzione SAXM 40 ED-85 M14x1.5-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	27,60 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Filettatura G1	M14x1,5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	6,9 mm
Diametro Ds	41,3 mm
Diametro Dmax(S)	45,4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.19.00022

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	5,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	69,00 N
Peso	16,2 g
Forza laterale	38,0 N
Forza laterale superficie oleosa	71,0 N
Volume	7,100 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	M14x1.5-AG
Famiglia di prodotti	SAXM

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00022

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.19.00022**

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M14x1.5-AG L
	10.01.06.02820

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.19.00022**

Typ	Numero articolo
Ventosa a campana (tonda)	SAXM 40 ED-85 SC045
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 045 FDC-L
	10.01.06.02803

