

Ventosa a campana (tonda)

## SAX 30 ED-85 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00335




SAX 30 ED-85 G1/4-AG

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Misura                          | 30,00        |
| Numero di pieghe                | 0,0          |
| Connessione                     | G1/4"-AG     |



### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 26,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 6,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 14,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 4,5 mm   |
| Diametro Ds                     | 31,7 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 35,2 mm  |

Dati di costruzione SAX 30 ED-85 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00335](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00335)

Art.-Nr.: 10.01.19.00335

**Dati tecnici**

| Attributo                        | Valore                |
|----------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa          | Elastodur ED          |
| Durezza del materiale [Shore A]  | 85,0 Shore A          |
| Raggio pezzo min. (convesso)     | 18,0 mm               |
| Forza di presa (-600 mbar)       | 39,00 N               |
| Peso                             | 32,50 g               |
| Forza laterale                   | 38,0 N                |
| Forza laterale superficie oleosa | 41,0 N                |
| Volume                           | 3,200 cm <sup>3</sup> |
| Misura                           | 30,00                 |
| Numero di pieghe                 | 0,0                   |
| Connessione                      | G1/4"-AG              |
| Famiglia di prodotti             | SAX                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.19.00335](http://www.schmalz.com/10.01.19.00335)

