

Ventosa a campana (tonda)

SAX 40 ED-85 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.19.00339




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G3/8"-IG

SAX 40 ED-85 G3/8-IG

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	29,30 mm
Diametro nominale dn	6,75 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	7,1 mm
Diametro Ds	41,3 mm
Diametro Dmax(S)	45,4 mm

Dati di costruzione SAX 40 ED-85 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00339

Art.-Nr.: 10.01.19.00339

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	69,00 N
Peso	25,00 g
Forza laterale	49,0 N
Forza laterale superficie oleosa	71,0 N
Volume	8,500 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G3/8"-IG
Famiglia di prodotti	SAX

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00339

